

**Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 25 mm, Ø DC: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	119010 32
GTIN	4014586614397
Trieda položky	03G

**Popis****Prevedenie:**

Jadrový vrták HSS s upínačom QuickIN.

**Celková dĺžka: 72 mm** pri všetkých veľkostiach vrtákov

**Vhodné pre:**

Rýchlovýmenný systém pre časovo úspornú, bezklúčovú výmenu nástroja.

Vhodné pre jadrové vrtacie jednotky FEIN, s adaptérom tiež pre iné fabrikáty. Jadrový vrták trieskovo obrába iba jeden materiálový krúžok, takto sa dosahuje úspora času cca 40 % – 60 %.

**Rozsah balenia:**

**Bez** strediaceho hrotu.

**Upozornenie:**

Jadrové vrtacie jednotky FEIN pozri č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – dielenské potreby. Pri použití jadrového vrtáka 119010 a 119000 je potrebný strediaci hrot 119019.

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Rezný materiál	HSS
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		