

**Garant****Brúsny kotúč (CER), Ø 76,2 mm, Zrnitost: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553923 120
GTIN	4045197805379
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchlopínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.

Centrické osadenie brúsneho kotúča, tým obvodové otáčanie bez vibrácií.

**Keramické zrnó (CER)** ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

**Použitie:**

**Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch** vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

**Upozornenie:**

Ďalšie rozmery a zrnitosti dodávané na vyžiadanie.

**Technický opis**

Zrnitost	120
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	Keramické zrnó (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienenene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý  
Vonkajší Ø 75M

553920 75M