

**Priama brúska, Typ: GGS28CE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Trieda položky	03C

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, praktická priama brúska pre všestranné brúsne práce.

- **Konštantná elektronika pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.**
- **Nový upínací systém pre fixáciu brúsnych teliesok bez vôle pre presné práce.**
- **Pozvoľný štart a funkcia KickBack Stop: Ak rozpozná blokovanie, ihneď vypne stroj.**
- **Vypínacie uhlíkové kefy pre vysokú ochranu motora.**
- **Vysoká životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.**
- **6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.**
- **S krátkym hrdlom vretena, môže sa používať stacionárne (upínanie 43 mm).**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW 19.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	8,0 m/s ²
Príkon	650 W
elektronická predvoľba otáčok	áno
Označenie výrobcu	GGs 28 CE
Hmotnosť	1,4 kg
Rozsah otáčok	10000 - 28000 min ⁻¹
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm

Zásobovanie energiou

Sietová prevádzka

Druh produktu

Priama brúska