

**Priama brúska, Typ: GGS28LCE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Trieda položky	03C

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, praktická priama brúska pre všestranné brúsne práce.

- **Konštantná elektronika pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.**
- **Nový upínací systém pre fixáciu brúsnych teliesok bez vôle pre presné práce.**
- **Pozvoľný štart a funkcia KickBack Stop: Ak rozpozná blokovanie, ihneď vypne stroj.**
- **Vypínacie uhlíkové kefy pre vysokú ochranu motora.**
- **Vysoká životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.**
- **6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.**
- **S dlhým, tenkým brúsnym vretenom – vhodné najmä na ťažko prístupné miesta.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW 19.

Technický opis

Príkion	650 W
Označenie výrobcu	GGs 28 LCE
Hmotnosť	1,6 kg
elektronická predvoľba otáčok	áno
maximálne vibrácie podľa EN	14 m/s ²
Rozsah otáčok	10000 - 28000 min ⁻¹
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Priama brúska