

**Priama brúska, Typ: GGS8CE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Trieda položky	03C

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, praktická priama brúska pre všestranné brúsne práce.

- **Konštantná elektronika pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.**
- **Nový upínací systém pre fixáciu brúsnych teliesok bez vôle pre presné práce.**
- **Pozvoľný štart a funkcia KickBack Stop: Ak rozpozná blokovanie, ihneď vypne stroj.**
- **Vypínacie uhlíkové kefy pre vysokú ochranu motora.**
- **Vysoká životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.**
- **6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.**
- **S dlhým, tenkým brúsnym vretenom – vhodné najmä na ťažko prístupné miesta.**
- **750 W motor so silným krútiacim momentom pre vysoký pracovný postup.**
- **S redukovanými otáčkami, vhodná aj na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 jednostranných vidlicových kľúčov SW 13 a SW 19.

Technický opis

elektronická predvoľba otáčok	áno
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,7 kg
Označenie výrobcu	GG8 8 CE
Príkon	750 W
Rozsah otáčok	2500 - 8000 min ⁻¹

maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Priama brúska