

**Ochranná helma BOP ENERGY 3000, Farba: WHITE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097807 WHITE
GTIN	4017765057374
Trieda položky	09K

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitná prilba z duroplastu z polyesterového skleneného vlákna na používanie pri prácach pod napätím alebo v blízkosti dielov pod napätím **do AC 1000 V** (alebo DC 1500 V). Prilba si zachováva svoj tvar aj pri vysokých teplotách a chráni pred oblúkovým výbojom. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolnosť voči chladu do -30 °C a žiaruvzdornosť do 150 °C.

- **6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný**
- **Bez upínača**
- **Potný pásik z prírodnej kože**
- **Rovný tvar**
- **So skrutkovacím uzáverom**

Použitie:

Dodávateľ energie, elektrárne, železničné spoločnosti, horúce prevádzky, chemický priemysel, elektrické práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolná proti chladu do -30 °C, odolná proti teplu do 150 °C.

Vhodné pre:

Tvárový štít pre rušivý svetelný oblúk č. 097836 prostredníctvom multifunkčného adaptéra MFA č. 097831.

Technický opis

Hmotnosť	475 g
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Veľkosť	53 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do 150 °C
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Elektrická izolácia
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Potítok Typ L	097822 L
Podbradný opasok Zavesenie 4P	097823 4P
Potítok Typ SL	097822 SL
Potítok Typ HT	097822 HT