

**Indukčný páčkový merací snímač, Typ: GT31****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434779 GT31
GTIN	7630041112337
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Meracia vložka s pohyblivými uhlami pre merania v doch smeroch. Pákový systém s guľkovým ložiskom s vyrovnaním hmotnosti. Ochrana pred kolíziami vďaka dvom klzným spojкам. Meracia vložka s guľou z tvrdého kovu – Ø 2 mm um **180° otočná**. Automatické prepnutie smeru snímání bez zmeny znamienka. Puzdro s dvomi rybinovými lištami.

Použitie:

Ideálne na meranie rovnobežnosti a priamosti, ako aj na vyrovnanie strojov.

Technický opis

Rozsah merania	±0,3 mm
Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm)	$0,2 + 50 \times L^2 \mu\text{m}$
Opakovateľnosť	0,1 μm
Meracia sila na elektrickom nulovom bode	0,1 N
Druh produktu	Snímač