



Jednostupňová ručná vŕtačka, Typ: 720552



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075110 720552
GTIN	4014586882413
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Presná ručná vŕtačka –

- Presné vŕtacie skľučovadlo v celokovovom prevedení.
- Plynulá elektronická regulácia otáčok pre presné navrtávanie.
- Kovová prevodová skriňa pre bezpečné dosadnutie ložiska.
- Ozubená prídavná rukoväť pre bezpečné držanie.
- FEIN citlivá rukoväť pre bezpečnú prácu bez únavy.
- Integrovaný spínač pre pohodlnú obsluhu.

Kompaktná, s vysokými otáčkami.

Výhoda:

Plynulé elektronické nastavenie krútiaceho momentu.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 rýchlopínacieho skľučovadla 0,5 – 10 mm, s poistkou upínacej sily.

Technický opis

Upínač vŕtacieho skľučovadla	1/2 palca – 20 UNF
Chod vpravo/vľavo	áno
Hmotnosť	1,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²

Príkonn	500 W
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	0,5 - 10 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	6 mm
Označenie výrobcu	BOP-6
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	20 mm
Rozsah otáčok	0 - 4000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtačka