

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	19 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Držiak ISO-kód	STGCR/L 1212F11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 18
Celková dĺžka L	80 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18

269028 18

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500