

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Veľkosť stopky	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 18
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Držiak ISO-kód	STGCR/L 1616H11
Dĺžka hlavy L ₁	19 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18

269028 18

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500