

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Veľkosť stopky	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	19 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	STGCR/L 1212F11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 18
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18	269028 18
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500