

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	19 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Držiak ISO-kód	STGCR/L 1616H11
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 18
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 18	269028 18
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500