

**Priamočiara píla, Typ: GST150BCE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Priamočiara píla Bosch s jednoduchou výmenou pílového kotúča bez použitia nástrojov vďaka systému Bosch SDS. Priamočiara píla v **tvare žehličky**.

- **Vysoké výkonové rezervy aj pri tvrdých a silných hranoloch vďaka výkonnému motoru s príkonom 780 W, ktorý je schopný preťaženia.**
- **Vysoká presnosť rezu.**
- **Extrémne robustná pätká odolná proti ohýbaniu pre tie najtvrdšie vložky.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1x pílový list, veko, klzná pätká, odsávací adaptér, odsávacia hubica, prepravný kufrik.

Technický opis

Počet zdvihov	500 - 3100 min ⁻¹
Príkon	780 W
Označenie výrobcu	GST150BCE
Hmotnosť	2,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN	7,0 m/s ²
maximálna hrúbka pílenia Oceľ	10 mm

maximálna hrúbka pílenia drevo	150 mm
Výmena nástrojov bez náradia	áno, systém SDS
Zvláštnosť	robustná
Kyvadlový zdvih	4-násobný
Prestavenie skosenia	áno
vhodné pílové listy pre ručné kmitavé píly	588400 – 588551
Balenie	Pepravný kufrík
Konštrukcia	tvár žehlicky
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AHM	588400 T118AHM
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118A	588400 T118A
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318A	588400 T318A
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AF	588400 T118AF
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T127D	588400 T127D
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318B	588400 T318B
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118B	588400 T118B