



Priama brúska, Typ: 722325



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077261 722325
GTIN	4014586880648
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- **Mimoriadne pohodlná priama brúska.**
- **Hladký chod vďaka vretenu s viacerými ložiskami.**
- **Výkonný motor s vysokou ťažnou silou.**
- **Vďaka regulácii otáčok je ideálny na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, ako aj na brúsenie a leštenie.**
- **Vhodné pre brúsne kolíky a karbidové vrtáky.**

Univerzálna priam brúska na práce na ťažko prístupných miestach. Tenké, praktické hrdlo umožňuje vnútorné brúsenie.

- **Mimoriadne praktická priama brúska.**
- **Vhodné pre obrábanie nehrdzavejúcej ocele a ľahké brúsne a leštiace práce.**
- **Vysoká hĺbka ponorenia na ťažko dostupné miesta.**
- **Variabilné otáčky umožňujú použitie rôznych nástrojov.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny \varnothing 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW13 a SW17.

Upozornenie:

Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.

Technický opis

Dĺžka kábla	4 m
maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Hmotnosť	1,5 kg
Príkonn	350 W
Označenie výrobcu	GSZ4-90EL
elektronická predvoľba otáčok	áno
Rozsah otáčok	3500 - 8500 min ⁻¹
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6	077268 6
---	----------