


Garant**Dierované plechy pre zadnú stranu, Vhodné pre pracovnú dosku dĺžky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920365 2000
GTIN	4062406224783
Trieda položky	91S

Popis**Prevedenie:**

Lemovanie z oceleového plechu, s $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm.
Na zadné pripevnenie k elektricky výškovo nastaviteľným pracoviskám pre ľahké zaťaženia.
Dierované plechy sú zvnútra priskrutkované k zadnému priečnemu vystuženiu.

Vhodné pre:

Elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská pre ľahké zaťaženia č. 920301 – 920306.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Povrchová úprava farby:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Hĺbka	70 mm
Šírka	1745 mm
Výška	334 mm
Hmotnosť	9,5 kg
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zadná stena