

Garant**Nástroj na vkladanie bitovej račne, Upínanie bitov: 1/4palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Možnosť prepínania račne a pravý a ľavý chod.**Použitie:**

Na upnutie bitov pomocou 6-hrannej stopky podľa DIN ISO 1173, C 6,3 a E 6,3 (1/4 palca).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Zaťažiteľnosť nástrčných nástrojov je podľa rozsahu kľúča obmedzená a môže byť menšia ako kapacita momentového kľúča.

Technický opis

Šírka b	17,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Dlhodobá zaťažiteľnosť	15 Nm
Počet zubov	60
Upínanie bitov	1/4 palec
Vkladacia stopka	9×12 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Výška h	12,4 mm
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Prepínateľná račňa	áno
Nástroje s račňovou funkciou	áno
Druh produktu	Nástroj na vkladanie bitovej račne