

**HOLEX****6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šesthran: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 27
GTIN	4062406229535
Trieda položky	62C

**Popis****Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

**Upozornenie:**

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

**Technický opis**

Povrch	poniklovaný
Šesthran	27 mm
Dĺžka ramien	277×127 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač