

**HOLEX****6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šesthran: 24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 24
GTIN	4062406229528
Trieda položky	62C

**Popis****Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

**Upozornenie:**

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

**Technický opis**

Dĺžka ramien	248×114 mm
Šesthran	24 mm
Povrch	poniklovaný
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač