

**Garant****Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“, Typ: 21-27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom – prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé ťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.  
Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

maximálna výška krúžku $h_2$	30 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku D1	40 mm
maximálna výška krúžku $h_1$	26 mm
Rozmer cez steny $a_4$	27 mm
Rozmer cez steny $a_1$	21 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny $a_3$	24 mm
Rozmer cez steny $a_2$	22 mm
Celková dĺžka L	275 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku D2	52 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč