

Garant**Rýchlovýmenné závitorezné skľučovadlo synchronne M6 – M20, Ø stopky d: 30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319737 30
GTIN	4062406229689
Trieda položky	31P

Popis

Prevedenie:

Kompenzácia minimálnej dĺžky, rýchlovymeniteľné doštičky pre ER upínače.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky č. 338120.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Dĺžka výčnelku L	67 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	0,2 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	1 mm
vonkajší Ø skľučovadla D	60 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo VDI

