



Presná valcová zámka s vysokým strmeňom so zhodným zamykaním, Ø puzdra: 40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085876 40
GTIN	4003482453124
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

Masívne mosadzné telo, presný uzamykací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, oceľový záves tvrdený a pochrómovaný, dvojité zámok.

S extra vysokým strmeňom.

Séria 116 Profi je na požiadanie k dispozícii v nasledujúcich špeciálnych vyhotoveniach: Zámky podľa šablóny alebo uzamykania, so zariadením hlavného kľúča a prídavným kľúčom.

Visiaci zámok má masívne mosadzné telo a zabezpečuje brány, predmety a mnoho ďalšieho – a ešte flexibilnejšie!

Zvláštnosťou tohto zámku je výnimočne vysoký záves. Vďaka tomu môžete zámok ešte flexibilnejšie umiestniť na rôzne miesta. Zámok je tiež oceľovo tvrdý a dvojito uzamknutý.

Vnútorňý diel 116 HB Profi s presným uzamykacím mechanizmom je vďaka mosadznému puzdru optimálne chránený proti korózii.

Funkcia:

Zjednotený kľúč znamená, že kľúč môže otvárať a zatvárať **viacero** zámkov alebo cylindrických vložiek.

Rozsah balenia:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.

Technický opis

Počet kľúčov	2
Počet zámkov	1
Uzatvorenie	so zhodným zamykaním
Dvojito zablokovaný oblúk	áno
s krytom kľúčovej dierky	nie
Materiál puzdra	Mosadz
Ø puzdra	40 mm
Výška oblúka vo vnútri	60 mm
Séria	116 Profi
vysoký oblúk	áno
tvrdený oblúk	áno
Druh produktu	Visiaci zámok