

HOLEX**Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, BT 50 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302827 16
GTIN	4062406230081
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

- **Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyvážená G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Vysokokvalitná presná upínacia matica.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

Technický opis

ER upínací kľúč	16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm

Náhradná upínacia matica ER	16
Vonkajší Ø D	28 mm
Ø upnutia D ₁	0,5-10 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	AD
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	klieštinový upínač

Príslušenstvo

Jednostranný otvorený kľúč Rozmer cez steny 25	613300 25
--	-----------