

**HOLEX****Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, BT 50 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302827 25
GTIN	4062406230098
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

- **Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vysokokvalitná presná upínacia matica.**

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa **DIN 6499 typ A a B.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice ER.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Upozornenie:**

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

**Technický opis**

Náhradná upínacia matica ER	25
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	42 mm

Rozsah upínania	1 - 16 mm
ER upínací klúč	25
Ø upnutia D <sub>1</sub>	1-16 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	AD
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	klieštinový upínač

## Príslušenstvo

ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 25	309680 25
---	-----------