

**NOVUS**<sup>®</sup>**Akumulátorová sponkovačka, Označenie výrobcu: J214EA**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Trieda položky	07E

## Popis

### Prevedenie:

Používateľsky prívetivá a ergonomická profesionálna sponkovačka na presné zatĺkanie jemných a plochých drôtených sponiek, ako aj klinec.

- **Systém plnenia zospodu na rýchle a bezproblémové dobíjanie.**
- **Dištančný doraz na paralelné umiestnenie radov spôn.**
- **Nastavenie sily dorazu.**
- **Patentované bezpečnostné odblokovanie.**
- **Dobry prístup aj v stiesnených priestoroch.**
- **Okno na kontrolu plnenia sponkovačky.**

**Praktická akumulátorová zošívacia** s mäkkým dotykovým povrchom na uchopenie. Poistka proti náhodnému spusteniu pre väčšiu bezpečnosť. LED svetlo na osvetlenie pracoviska.

### Rozsah balenia:

Vrátane lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 078408.

## Technický opis

maximálna hĺbka zarážania spôn	14 mm
--------------------------------	-------

Označenie výrobcu	J-214
vhodný typ spony	E, A
Hmotnosť	2,7 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Zošívačka

## Príslušenstvo

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14	078418 14
Súprava klincov1000-dielna, príp. 2600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14	078419 14
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 8	078417 8
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 10	078417 10
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 6	078417 6
Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 14	078417 14
Lítiovo-iónový akumulátor Typ N1,3	078408 N1,3