

**Akumulátorové prestrihávacie nožnice / nožnice na plech, Typ: 7130036****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 078100 7130036 |
| GTIN | 4014586886640 |
| Trieda položky | 03F |

Technický opis

| | |
|---|-------------------------|
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V |
| Polomer najmenšieho oblúka | 90 mm |
| Balenie | Pepravný kufrík |
| maximálne vibrácie podľa EN | $< 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Počet zdvihov | 3500 min^{-1} |
| Označenie výrobcu | ABSS 18 1.6E |
| maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Rýchlosť rezania | 5 - 8 m/min |
| maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm ² | 0,8 mm |
| Šírka rezu | 5 mm |
| Hmotnosť | 1,9 kg |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Druh batérie | Li-Ion |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Druh produktu | Nožnice na plech |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18 | 073835 FE18 |
| Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18 | 073837 FE18 |