

**Akumulátorové prestrihávacie nožnice / nožnice na plech, Typ: 7130046****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078100 7130046
GTIN	4014586886664
Trieda položky	03F

**Technický opis**

Šírka rezu	0 mm
Napätie akumulátora	18 V
Balenie	Pepravný kufřík
maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Hmotnosť	2 kg
Rýchlosť rezania	5 - 8 m/min
Počet zdvihov	4000 min <sup>-1</sup>
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Polomer najmenšieho oblúka	15 mm

Označenie výrobcu	ABLS 18 1.6E
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Nožnice na plech

---

## Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18