

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo so špicatými meracími ramenami a okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412773 150
GTIN	4059192057206
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi veľký displej LCD s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi. Odolný voči prachu a vlhkosti. Čas prevádzky cca 3 roky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

**Technický opis**

Odčítanie	0,0005 palec
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer	Ø 1,6
Rozsah merania	150 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
všetky diely	kalené
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032