

Mahr**Digitálne posuvné meradlo s meracími čelustami ohnutými smerom dnu,
Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412774 150
GTIN	4059192057237
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Veľmi veľký displej LCD s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi. Odolný voči prachu a vlhkosti. Čas prevádzky cca 3 roky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

Technický opis

Odčítanie	0,0005 palec
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Rozsah merania	150 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
všetky diely	kalené
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK