

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo s meracími čelustami ohnutými smerom von,  
Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 412775 150    |
| GTIN             | 4059192057244 |
| Trieda položky   | 43A           |

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi veľký displej LCD s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi. Odolný voči prachu a vlhkosti. Čas prevádzky cca 3 roky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

**Technický opis**

|  |               |
|--|---------------|
| Odčítanie                              | 0,0005 palec  |
| Najväčšia prípustná chyba              | 0,03 mm       |
| Odčítanie                              | 0,01 mm       |
| Dĺžka meracích čelustí                 | 40 mm         |
| Rozsah merania                         | 150 mm        |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1             |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Stupeň ochrany krytom IP               | IP 67         |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Zásobovanie energiou             | Prevádzka s batériami       |
| Rádiová aplikácia                | Softvér výrobcu             |
| Norma                            | Výrobná norma               |
| všetky diely                     | kalené                      |
| Materiál                         | ušľachtilá oceľ, INOX       |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce                    |
| Poistka nameranej hodnoty        | Systém MAHR Reference Lock  |
| Rozhranie                        | rádiový systém MAHR i-wi    |
| Balenie                          | stabilný box                |
| Kalibrácia                       | A1                          |
| Meracia technika                 | digitálna                   |
| Druh produktu                    | Univerzálne posuvné meradlo |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021010 200 |
| KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200       | 021000 200 |

## Príslušenstvo

|   |               |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Rádiový prijímač i-wi Typ STICK                         | 498912 STICK  |