

KÄRCHER**Priemyselný vysávač, Označenie výrobcu: IVR-L100TC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Trieda položky	07D

Popis**Prevedenie:**

Priemyselný vysávač vhodný na vysávanie a oddeľovanie **chladiacich kvapalín, mazacích emulzií, vody alebo oleja s pevnými časticami (napr. kovovými trieskami)**.

- **Kompaktná konštrukcia a robustný materiál pre najlepšie jazdné vlastnosti.**
- **Maximálna flexibilita používania a dlhá životnosť vďaka sieťovému káblu odolnému voči oleju.**
- **Sanie sa vykonáva prostredníctvom 360° otočnej hadicovej prípojky na sacej hlave.**

2-motorový priemyselný vysávač 2,4 kW so **sklápacím podvozkom a 100-litrovou nádobou.**

Rozsah balenia:

S vyklápacím podvozkom a vyprázdňovacou hadicou s ukazovateľom stavu náplne. **Bez príslušenstva. Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078524, 078529 a 078533.**

Upozornenie:

Vyhotovenie so 100-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele nájdete pod číslom 078522 sk. IVR-L100DP v našom e-shope.

Technický opis

Prachová trieda - vysávač	L
---------------------------	---

Prachová trieda - vysávač	L
Menovitý rozmer prípojky	DN50 mm
Príkonnosť	2400 W
Šírka	660 mm
Hmotnosť	58 kg
Objemový prietok vzduchu	118 l/s
Vákuum	230 mbar
Označenie výrobcu	IVR-L 100/24-2 Tc
Objem kontajnera	100 l
Pracovná hlučnosť	68 dB(A)
Výška	1320 mm
Dĺžka	840 mm
Dĺžka kábla	6 m
Počet turbín	2
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Sada na vysávanie triesok a tekutín Menovitý rozmer prípojky DN50	078529 DN50
Kôš na triesky pre priemyselný vysávač Objem 40	078524 40