

KÄRCHER**Priemyselný vysávač, Označenie výrobcu: IVR-L100DP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Trieda položky	07D

Popis**Prevedenie:**

Priemyselný vysávač vhodný na vysávanie a oddeľovanie **chladiacich kvapalín, mazacích emulzií, vody alebo oleja s pevnými časticami (napr. kovovými trieskami).**

- **Kompaktná konštrukcia a robustný materiál pre najlepšie jazdné vlastnosti.**
- **Maximálna flexibilita používania a dlhá životnosť vďaka sieťovému káblu odolnému voči oleju.**

- **Sanie sa vykonáva prostredníctvom 360° otočnej hadicovej prípojky na sacej hlave.**

2-motorový priemyselný vysávač 2,4 kW so **sklápacím podvozkom, 100-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele a integrovaným sudovým čerpadlom** na jednoduché a úplné vyprázdňovanie.

Rozsah balenia:

S vyklápacím podvozkom a vyprázdňovacou hadicou s ukazovateľom stavu náplne. **Bez príslušenstva. Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078524, 078529 a 078533.**

Upozornenie:

Vyhotovenie so 100-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele nájdete pod číslom 078522 sk. IVR-L100DP v našom e-shope.

Technický opis

Pracovná hlučnosť	76 dB(A)
Dĺžka kábla	6 m
Označenie výrobcu	IVR-L 100/24-2 Tc M
Šírka	620 mm
Menovitý rozmer prípojky	DN50 mm
Počet turbín	2
Dĺžka	740 mm
Príkon	2400 W
Objemový prietok vzduchu	118 l/s
Hmotnosť	59 kg
Objem kontajnera	100 l
Vákuum	230 mbar
Prachová trieda - vysávač	L
Výška	1180 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Sada na vysávanie triesok a tekutín Menovitý rozmer prípojky DN50	078529 DN50
Jemné rúno pre kôš na triesky 40 l. vhodné pre typ vysávača IVR-L100	072806 IVR-L100
Kôš na triesky pre priemyselný vysávač Objem 40	078524 40