

 steinel**Teplovzdušná pištoľ, Typ: 351601****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078321 351601
GTIN	4007841351601
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitná teplovzdušná pištoľ HG 2520 EKF v tvare pištole na profesionálne použitie s prepravným kufríkom.

- **Jednoducho vymeniteľný pripojovací kábel.**
- **Vymeniteľné keramické kúrenie, životnosť cca 800 h.**
- **Tlak vzduchu do 4000 Pa.**
- **Nastavenie teploty 50 – 700 °C pomocou ovládacej páky.**
- **Regulácia množstva vzduchu 150 – 500 l/min.**
- **Ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Stupeň ochladenia.**
- **LCD displej a ukazovateľ zvyškového tepla.**

Použitie:

Na zváranie a nové tvary plastov, na zmršťovanie, odstraňovanie farby, spájkovanie, sušenie, rozmrazovanie.

Technický opis

Hmotnosť	840 g
Objemový prietok vzduchu	150 - 500 l/min

Označenie výrobcu	HG 2520EKF
Teplota vzduchu	50 - 700 °C
Príkonnosť	2300 W
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Skener teploty HL Scan Typ 014919	078326 014919