

 steinel**Skener teploty HG Scan PRO, Typ: 007690****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078325 007690
GTIN	4007841007690
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Skener teploty na zaznamenávanie teploty na povrchu obrobku pomocou infračerveného merania. Ideálne určenie vzdialenosti laserom. Akustická a tiež optická výstraha na prekročenie alebo pokles teploty pod optimálnu hodnotu. Nastavenie v krokoch po 10 °C.

HG Scan PRO s inteligentnou výmenou údajov medzi skenerom teploty a teplovzdušnou pištoľou. Zásobovanie prúdom prostredníctvom teplovzdušnej pištole.

Úplná kontrola teploty pri práci s obrobkami citlivými na teplotu. HG Scan PRO zaznamenáva teplotu na povrchu obrobku pomocou infračerveného merania. Ideálne určenie vzdialenosti laserom. Akustická aj optická výstraha na prekročenie alebo pokles teploty pod optimálnu hodnotu. Rozsah zaznamenávania teploty 0 – 300 °C, nastavenie v krokoch po 10 °C.

Vhodné pre:

Teplovzdušná pištoľ HG 2520 E.

Technický opis

Hmotnosť	85 g
Rozsah snímania teploty	0 - 300 °C
vhodné pre	HG 2520
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Skener teploty

