

 steinel**Skener teploty HL Scan, Typ: 014919****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078326 014919
GTIN	4007841014919
Trieda položky	07E

**Popis****Prevedenie:**

Skener teploty na zaznamenávanie teploty na povrchu obrobku pomocou infračerveného merania. Ideálne určenie vzdialenosti laserom. Akustická a tiež optická výstraha na prekročenie alebo pokles teploty pod optimálnu hodnotu. Nastavenie v krokoch po 10 °C. HL Scan s LCD displejom a 9 V batériou.

**Popis:**

Skener teploty HL Scan kontroluje teplotu obrobku pomocou LED lúča. Ak teplota prekročí alebo klesne pod povolenú hranicu, upozorní na to akustický a optický signál.

**Vhodné pre:**

Pre HL 1920 E, HL 2020 E a profesionálne prístroje HG 2120 E a HG 2320 E.

**Technický opis**

Hmotnosť	165 g
Rozsah snímania teploty	0 - 300 °C
vhodné pre	HG 2320, HG 2120
Typ batérií	9 V-Block
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skener teploty

