



Automatická zvaračská maska optrel® vegaview2.5, Farba: BLACK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Trieda položky	09U

Popis

Prevedenie:

Lahká automatická zvaračská maska (482 g) na malé zaťaženie svalstva hlavy a krku. Najlepší výhľad pri **100 % ochrane proti UV a IR žiareniu**. Maska má **vysokú stálosť farieb** a stupeň jasu s vysokou priepustnosťou svetla až 23 %, v dôsledku čoho je možný detailný pohľad na konštrukčný diel. Jednoduchým stlačením tlačidla na vonkajšej strane sa aktivuje **režim brúsenia**. Ideálna pre pracovné prostredie so slabým osvetlením. S pohodlným hlavovým pásom s možnosťami prestavenia. Uhol zaznamenania svetelného oblúka možno upraviť pomocou posúvača a aj citlivosť sa dá ideálne prispôbiť pracovnému prostrediu.

- **Tmavé ochranné stupne: 8 – 12**
- **Stupne jasu: 2,5**
- **S 3 V lítiovou batériou (životnosť 3 000 hodín)**
- **Zorné pole zvaracej masky: 50 x 100 mm**

Použitie:

Zváranie MIG/MAG, elektródové zváranie, zváranie WIG, plazmové zváranie a rezanie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah balenia:

1 vonkajší nasadzovací zorník, 1 vak na uloženie

Technický opis

Klasifikácia podľa EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Čas prepínania od tmavej až po jasnú	50 - 1000 ms
Čas prepínania od jasnej až po tmavú	0,1 ms
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Druh produktu	Zváračská maska

Príslušenstvo

Súprava nasadzovacích zorníkov, 5dielnavnútorný	097963
Súprava bavlnených potítok, 2dielna	097965
Súprava nasadzovacích zorníkov, 2dielnavonkajšie	097962
Súprava bavlnených potítok, 2dielna (zadná)	097975