

PRYOR

Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A – Z, &, Výška písma: 6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085430 6
GTIN	5022044003408
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Výška písma	6 mm
Hrúbka stopky	9,5

Celková dĺžka	70 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/E	085431 6/E
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/F	085431 6/F
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/Y	085431 6/Y
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/R	085431 6/R
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/T	085431 6/T
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/K	085431 6/K
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/M	085431 6/M
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/U	085431 6/U
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/V	085431 6/V
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/I	085431 6/I
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/J	085431 6/J
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/S	085431 6/S
Razidlo písma – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška písma / číslice 6/W	085431 6/W
	085431 6/O

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/O

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/A

085431 6/A

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/X

085431 6/X

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/&

085431 6/&

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/N

085431 6/N

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/H

085431 6/H

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/L

085431 6/L

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/D

085431 6/D

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/Z

085431 6/Z

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/B

085431 6/B

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/Q

085431 6/Q

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/G

085431 6/G

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/P

085431 6/P

Razidlo písmena – jednotlivéNormálne písmo A – Z Výška
písma / číslice 6/C

085431 6/C