

Mitutoyo**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412101 200
GTIN	4946368110189
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Meracie plochy jemne brúsené.

Zvláštne príslušenstvo:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Členenie	1/128 palec
Kalibrácia	A1
Členenie	1/20 mm
Odčítanie	0,05 mm
Rozsah merania	200 mm
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Balenie	Puzdro
Dĺžka Krížové hroty	20,5 mm
Norma	ISO 13385
Hmotnosť	180 g

Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Stupnica chrómovaná	áno
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Vedenie	Zvýšené vodiace dráhy
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120
--	--------