

Mitutoyo**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412101 300
GTIN	4946368110196
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Meracie plochy jemne brúsené.

Zvláštne príslušenstvo:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Dĺžka Krížové hroty	22 mm
Rozsah merania	300 mm
Balenie	Puzdro
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,05 mm
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Norma	ISO 13385
Hmotnosť	355 g

Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm
Stupnica chrómovaná	áno
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Vedenie	Zvýšené vodiace dráhy
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAKkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

Príslušenstvo

Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120
Plastový box Typ MS300	412470 MS300