

**Mitutoyo****Digitálne posuvné meradlo IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412624 150
GTIN	4946368694030
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Elektronické posuvné meradlo s absolútnym elektrickým systémom a veľkým, dobre čitateľným displejom. Je odolné voči vode, oleju a prachu. Nízka spotreba energie poskytuje 18 000 hod. nepretržitého používania s jednou batériou (veľ. 300: 5 000 hod.). Prístroj sa pri používaní automaticky zapne a po cca 20 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Technický opis**

Hĺbkomer dostupný	áno
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Norma	ISO 13385
Automatické odpojenie	áno
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Prevádzková doba	15000 h

Hĺbkomer	Ø 1,9
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120