



Uhlová brúska GWS, Typ: 7-125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Praktická kompaktná uhlová brúska s úzkym obvodom rukoväte.

- **720 W motor pri hmotnosť len 1,9 kg, optimalizované privody vzduchu (priame chladenie) pre dlhšiu životnosť, ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Menší obvod rukoväte (176 mm) v porovnaní s ostatnými uhlovými brúskami vo svojej výkonnostnej triede, plochá hlava prevodovky umožňuje prácu v úzkych priestoroch.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.

Technický opis

Príkonnosť	720 W
Označenie výrobcu	GWS 7-125
Zvláštnosť	Rukoväť s úzkym rozsahom
maximálne vibrácie podľa EN	6,5 m/s ²
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Hmotnosť	1,9 kg
maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálna hĺbka separácie	34 mm

Rozsah otáčok	11000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Uhlová brúska