



## Uhlová brúska GWS, Typ: 19-125CI



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Trieda položky	03C

### Popis

#### Prevedenie:

**Veľmi výkonná 1900 W uhlová brúska pre maximálnu produktivitu a najlepšiu ochranu používateľa**

- Dlhá životnosť vďaka motorom s priamym chladením motora, Constant-Electronic, ochranou pred prepätím a dlhou životnosťou uhlíkovej kefy.
- Dobrá manipulácia vďaka úzkemu puzdru s povrchom Softgrip pre bezpečné uchytenie.
- Prídavná rukoväť Vibration Control so 40 % znížením vibrácií pre práce bez námahy (EN 60745).
- Ochrana používateľa ako jednotka na trhu vďaka KickBack Stop, ochrane proti opätovnému spusteniu, ochrannému krytu so zabezpečením proti pretočeniu a znížením vibrácií.

#### Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.

### Technický opis

Príkonná	1900 W
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	GWS 19-125 CI
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno

maximálna hĺbka separácie	34 mm
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Zvláštnosť	Maximálny výkon
Hmotnosť	2,4 kg
Rozsah otáčok	11500 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Uhlová brúska