

AEG

Kompaktná uhlová brúska, Typ: WS10-125S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

AEG – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm. Výkonná a ergonomická **uhlová brúska** v štíhlom, kompaktnom prevedení.

- **Bezpečnostná aretácia vretena.**
- **Sieťový kábel 4 m.**
- **Ložiská a spínače chránené proti prachu.**
- **Hlava prevodovky sa môže otáčať v krokoch po 90° pre ovládanie ľavou a pravou rukou.**
- **Zaistenie proti opätovnému rozbehu.**

Jednoručná uhlová brúska 1000 W/Ø 125 mm.

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica.

Upozornenie:

Všetky kompaktné uhlové brúsky s uzamykateľným spínačom nemajú funkciu obojručnej obsluhy.

Technický opis

Príkonný výkon	1000 W
Hmotnosť	2,4 kg
maximálna hĺbka separácie	32 mm
Spínač mŕtveho muža	nie

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Označenie výrobcu	WS10-125S
Zvláštnosť	M14
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	11500 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Ochranný kryt pre WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------