

AEG

Kompaktná uhlová brúska, Typ: WS13125SXE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

AEG – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm. Výkonná a ergonomická **uhlová brúska** v štíhlom, kompaktnom prevedení.

- **Bezpečnostná aretácia vretena.**
- **Sieťový kábel 4 m.**
- **Ložiská a spínače chránené proti prachu.**
- **Hlava prevodovky sa môže otáčať v krokoch po 90° pre ovládanie ľavou a pravou rukou.**
- **Zaistenie proti opätovnému rozbehu.**

Jednoručná uhlová brúska 1300 W/Ø 125 mm, konštantná elektronika s obmedzovačom voľnobehu a ochranou pred preťažením. Upínacia matica **FIXTEC** je súčasťou dodávky.

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica.

Upozornenie:

Všetky kompaktné uhlové brúsky s uzamykateľným spínačom nemajú funkciu obojručnej obsluhy.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	7,5 m/s ²
Hmotnosť	2,4 kg
maximálny Ø kotúčov	125 mm

Zvláštnosť	M14, FIXTEC
maximálna hĺbka separácie	32 mm
Označenie výrobcu	WS13125SXE
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Spínač mŕtveho muža	nie
Príkion	1300 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	2600 - 11000 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Ochranný kryt pre WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------