

Garant

Kufor na náradie s miskou na dne a tabuľami na náradie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	692810
GTIN	4045197806321
Trieda položky	61G

Popis

Prevedenie:

Obaly kufra z polykarbonátu vyrobený procesom vstrekovaneho odlievania. Výhody polykarbonátu sú jeho vysoká odolnosť, pevnosť, neohybnosť a tvrdosť v širokom teplotnom rozsahu. Hliníkový rám s plastovými protinázarovými rohmi, integrovaný číselný zámok a aretácia veka kufra.

Vnútorne vybavenie pre vnútorný rozmer s výškou 150 mm:

1 miska na dne vrátane krycej dosky s 12 dvojitémi pružnými príchytkami. 2 priečky, 6 deliacich stien a 10 vkladacích boxov v miske na dne. 1 nástrojová tabuľa s 9 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje na prednej a zadnej strane.

Technický opis

Vnútorný rozmer výška	150 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Vnútorný rozmer dĺžka	435 mm
Vnútorný rozmer šírka	275 mm

Technický list

Materiál	PC
Spôsob uskladnenia náradia	vkladacie priehradky
Spôsob uskladnenia náradia	Držiak
Kufor zaťažiteľnosť	35 kg
Vlastnosti kufra	vhodné pre leteckú prepravu
Druh produktu	Prepravný systém pre nástroje

Príslušenstvo

Ochranná rohož	692800
Sada nasadzovacích boxov pre 1/2 misky na dno (10 boxov v 4 veľkostiach)	692855
Nástrojová tabuľa so 9 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje	692845
Sada organizérov pre celú misku na dno (3 priečne delenia, 12 deliacich mostíkov)	692852
Nástrojová tabuľa so 6 textilnými zásuvnými priehradkami a zvieracími držiakmi na nástroje	692847
Sada organizérov pre 1/2 misky na dno (2 priečne delenia, 6 deliacich mostíkov)	692850
Kufríkový popruh s číselným zámkom TSA (140×5 cm)	692860