

FLEX**Pásová brúska na rúrky, Typ: SET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077761 SET
GTIN	4030293187191
Trieda položky	03S

Technický opis

Označenie výrobcu	BRE14-3 125SET
maximálna rýchlosť pásu	10 mm/s
Hmotnosť	3,6 kg
Šírka pásu	40 mm
Príkion	1400 W
Ø rúry, ktorá sa dá obrobiť	125 mm
maximálne vibrácie podľa EN	0 m/s ²
Dĺžka pásu	760 mm
Typ	SET
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Pásová brúska na rúrky

Príslušenstvo

Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 60	558398 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 60	558410 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 120	558410 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 80	558401 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 40	558409 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 40	558402 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 60	558407 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 60	558404 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870F Zrnitosť 60	558411 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 60	558409 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 40	558430 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 120	558399 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870F Zrnitosť 120	558408 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 80	558404 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 80	558430 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 120	558404 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 40	558412 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 60	558430 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 40	558407 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 120	558430 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 120	558397 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 24	558410 24
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 60	558401 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 120	558407 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 60	558399 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitosť 120	558414 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitosť 24	558430 24
Brúsny pás keramické zrnoXK870F Zrnitosť 120	558411 120

Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 80	558399 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 80	558414 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitost' 36	558409 36
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 120	558401 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 60	558414 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 80	558398 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitost' 40	558410 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitost' 120	558409 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 120	558402 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 40	558404 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870F Zrnitost' 60	558408 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 80	558407 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitost' 80	558409 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870F Zrnitost' 80	558408 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 80	558412 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitost' 36	558430 36
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 60	558412 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 60	558397 60
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitost' 36	558410 36
Brúsny pás keramické zrnoXK870F Zrnitost' 80	558411 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 80	558402 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 120	558412 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870X Zrnitost' 80	558410 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 40	558401 40
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 80	558397 80
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 120	558398 120
Brúsny pás keramické zrnoXK870T Zrnitost' 60	558402 60