



Akumulátorová/sieťová vysielačka, Typ: M18JSRDAB



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	073960 M18JSRDAB
GTIN	4002395167760
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Robustné, stavebné rádio chránené proti striekajúcej vode (IP54) pre sieťovú a akumulátorovú prevádzku.

- **Pripojenie USB na nabíjanie mobilných zariadení.**
- **Vstup AUX pre pripojenie externých zvukových prehrávačov.**
- **LCD digitálne hodinky, vrát. batérií.**
- **Prevádzka s Milwaukee akumulátormi 18 V alebo s 220 – 240 V striedavým napätím.**

Vysoko výkonný audio systém s digitálnym rádiom DAB+ a FM tunerom.

- **Dva reproduktory s pasívnymi membránami vytvárajú hlasný čistý zvuk s jemnými basami.**
- **Digitálny tuner s 10 úložiskami.**
- **Robustný dizajn chráni rádio pred striekajúcou vodou a prachom na stavenisku.**
- **Priečnik pre bezpečné skladovanie MP3 prehrávača.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového kábla, 2 batérií, pripojovacieho kábla AUX, bez akumulátorov.

Technický opis

Šírka	200 mm
Hmotnosť	5 kg
Označenie výrobcu	M18JSRDAB+-0
Dĺžka	400 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Napätie akumulátora	18 V
Výška	200 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Rádio

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C