



Hydraulický akumulátorový dierovač s matricami, Typ: M18HKP-SET



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Hydraulická akumulátorová dierovačka FORCE LOGIC™ s výkonom 60 kN vyrazí otvory až do veľkosti \varnothing 100 mm v 3 mm oceli alebo 2,5 mm ušľachtilej oceli.

- **S vnútorným závitom 3/4-16 UNF na zariadení.**
- **Rýchlovýmenný systém s upevnením bez náradia umožňuje nasadiť razidlo a matricu oddelene od nástroja.**
- **Kompatibilný so štandardným komerčne dostupným príslušenstvom.**
- **Jednoduché vyrovnanie vďaka matrici s nitovým krížom.**

Rozsah balenia:

Nabíjačka M12-18C, prepravný kufrík, po 1 ťažnej skrutke 11,1 mm (7/16-20 UNF) a 19 mm (3/4-16 UNF), rýchlovýmenný systém s upevnením bez náradia, razidlá a matrice so závitom UNF pre veľkosti otvorov: M16, M20, M25, M32, M40.

Upozornenie:

Vhodný dierovač do plechu s metrickým závitom č. 834000 a nasledovné (nie veľ. 12,5) a nevyhnutné upínacie skrutky 834070 nájdete v produktovej skupine 83.

Technický opis

maximálny priemer	100 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
Označenie výrobcu	M18HKP-201CA
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
max. hĺbka razenia v oceli	3 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Balenie	Pepravný kufrík
max. hĺbka razenia v ušľachtilej oceli	2,5 mm
Napätie akumulátora	18 V
Sila razenia	60 kN
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Dierovačka

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C