



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630068 6
GTIN	4062406230173
Trieda položky	62A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631020 veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Predĺženia: 2 ks č. 632420 veľ. 50; 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-13 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	13
Pohonný štvorhran	1/4 palec

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	257 mm
Šírka	149 mm
Výška	47 mm
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632420 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633520 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 630068	630324 630068
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632420 50
Systémový box Typ 2	630323 2
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4