



Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 43-dielne, Počet dielov: 43



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630038 43
GTIN	4062406230166
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M20.

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M18.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

1/4" nástrčné hlavice 6-hranné: 11 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2" nástrčné hlavice 12-hranné: 13 ks č. 642120 veľ. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4" nástavce skrutkovača 6-hranné: 3 ks č. 631720 veľ. 3; 4; 5

1/2" nástavce skrutkovača 6-hranné: 5 ks č. 643220 veľ. 6; 8; 10; 12; 14

1/4" priečna rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029

1/2" priečna rukoväť: 1 ks č. 641320 veľ. 295

1/4" nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 1/4

1/4" predĺženia: 2 ks č. 632420 veľ. 50; 150

1/2" predĺženia: 2 ks č. 641020 veľ. 130; 255

1/4" kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4

1/2" kardanový kĺb: 1 ks č. 641620 veľ. 1/2

1/4" račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4

1/2" račňa: 1 ks č. 640190 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	13-32 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	43
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-14 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	507 mm
Šírka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633520 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 630038	630324 630038
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643220 12

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641020 255
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 8	643220 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631020 4,5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632420 150
Systémový box Typ 5	630323 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šestštran 4	631720 4
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641620 1/2
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 14	643220 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 6	643220 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 10	643220 10
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640190 1/2
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632840 150
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šestštran 5	631720 5
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641020 130
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641320 295
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šestštran 3	631720 3
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632420 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642120 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642120 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642120 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642120 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642120 13

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642120 27
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642120 21
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642120 30
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642120 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642120 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642120 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642120 32
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642120 18