



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 21-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 630268 6 |
| GTIN | 4062406230197 |
| Trieda položky | 62A |

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631720 veľ. 3; 4; 5; 6

T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029 veľ. 116

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 150

Predĺženie: 1 ks č. 632420 veľ. 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

| | |
|---|-----------|
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec |
| Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 4-13 mm |

| | |
|---|------------------|
| Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov | 3-6 mm |
| Balenie | ABS plastový box |
| Dĺžka | 257 mm |
| Šírka | 149 mm |
| Výška | 47 mm |
| Druh produktu | Nástrčný kľúč |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150 | 632420 150 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8 | 631020 8 |
| Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116 | 633029 116 |
| Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4 | 632090 1/4 |
| 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesťhran 3 | 631720 3 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13 | 631020 13 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7 | 631020 7 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12 | 631020 12 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10 | 631020 10 |
| Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150 | 632840 150 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11 | 631020 11 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4 | 631020 4 |
| Vložka z tvrdenej peny Pre sadu 630268 | 630324 630268 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6 | 631020 6 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9 | 631020 9 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5 | 631020 5,5 |
| 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesťhran 6 | 631720 6 |
| Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4 | 633520 1/4 |
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5 | 631020 4,5 |

| | |
|---|----------|
| 6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5 | 631020 5 |
| 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 4 | 631720 4 |
| 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 5 | 631720 5 |
| Systemový box Typ 2 | 630323 2 |